

Exaton 47S

47S est un soudage hautement basique pour surfaçage de refusion sous laitier. Il présente une excellente apparence du cordon et une bonne élimination du laitier, qui vaut également pour les électrodes dénudées alliées au niobium. Le flux 47S est utilisé en combinaison avec des électrodes dénudées des types chrome, chrome-nickel et chrome-nickel-molybdène avec ou sans niobium. Le flux 47S basicité élevée le rend particulièrement bien adapté aux surfaçages duplex, super-duplex et acier inoxydable austénitique.

Caractéristiques	
Classements	EN ISO 14174 : ES A FB 2B

Courant de soudage	1700 A (Using 60x0.5 strip)
Type de laitier	Fluoride basic CaF ₂ -Al ₂ O ₃
Densité	nom: 1.0 Kg/l
Indice de basicité	nom: 4.0

Condition : Tensions 25 V , kg flux / kg fil, c.c. 0.5 kg , A 1250 A , Vitesse de déplacement 9 m/h

Classifications		
Fil	AWS/EN	AWS – brut de soudage
Exaton 19.12.3.L	A5.9:EQ316L/ 14343-A:B 19 12 3 L	-
Exaton 19.13.4.L	A5.9:EQ317L/ 14343-A:B 19 13 4 L	-
Exaton 19.9.L	A5.9:EQ308L/ 14343-A:B 19 9 L	-
Exaton 19.9.LNb	A5.9:EQ347/ 14343-A:B 19 9 Nb	-
Exaton 21.11.LNb	A5.9:EQ?309LNb?/ 14343-A:B 22 11 L Nb	A5.39: ESCLAD1-EQ309L(mod)/347
Exaton 21.13.3.L	A5.9:EQ(309LMo)/ 14343-A:B 21 13 3 L	-
Exaton 22.11.L	A5.9:EQ(309L)/ 14343-A:B 22 11 L	A5.39: ESCLAD1-EQ309L(Mod)/308L
Exaton 22.8.3.L	A5.9:EQ2209/ 14343-A:B 22 9 3 N L	-
Exaton 24.13.L	A5.9:EQ309L/ 14343-A:B 23 12 L	-
Exaton 24.13.LNb	A5.9:EQ?309LNb?/ 14343-A:B 23 12 Nb	-
Exaton 25.22.2.LMn	14343-A:B 25 22 2 N L	-

Homologations	
Fil	
*Selected production units only. Please contact ESAB for more information. Visit esab.com to download specific flux/wire combination fact sheets for more details.	

composition du fil									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
Exaton 19.12.3.L									
<=0.020	1.8	0.4	<=0.020	<=0.020	13	18.5	2.9	<=0.3	-
Exaton 19.13.4.L									
<=0.02	1.5	0.4	<=0.020	<=0.020	14	19	3.6	<=0.3	-
Exaton 19.9.L									
<=0.015	1.8	0.35	<=0.015	<=0.015	10	20	<=0.3	<=0.1	-
Exaton 19.9.LNb									
<=0.02	1.8	0.4	<=0.02	<=0.02	10.5	20	<=0.3	<=0.3	-
Exaton 21.11.LNb									
<=0.015	1.8	0.2	<=0.020	<=0.020	11	21	<=0.3	<=0.3	-
Exaton 21.13.3.L									
<=0.015	1.8	0.2	<=0.015	<=0.020	13.5	20.5	2.9	<=0.3	-
Exaton 22.11.L									
<=0.015	1.8	0.2	<=0.020	<=0.020	11.5	21	<=0.3	<=0.1	-
Exaton 22.8.3.L									
<=0.020	1.6	0.5	<=0.015	<=0.020	9	23	3.1	-	0.15

Exaton 47S

composition du fil									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
Exaton 24.13.L									
<=0.015	1.8	0.35	<=0.015	<=0.015	13	23.5	<=0.3	<=0.1	-
Exaton 24.13.LNb									
<=0.02	2	0.3	<=0.020	<=0.020	12.5	24	<=0.3	<=0.3	-
Exaton 25.22.2.LMn									
<=0.020	4.5	<=0.2	<=0.015	<=0.015	22.0	25.0	2.1	-	0.13

composition du fil	
Nb	FN WRC-92
Exaton 19.12.3.L	
-	8
Exaton 19.13.4.L	
-	7
Exaton 19.9.L	
-	12
Exaton 19.9.LNb	
0.5	11
Exaton 21.11.LNb	
0.55	14
Exaton 21.13.3.L	
-	13
Exaton 22.11.L	
-	13
Exaton 22.8.3.L	
-	50
Exaton 24.13.L	
-	15
Exaton 24.13.LNb	
0.75	22

analyse du métal d'apport									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
Exaton 19.12.3.L 1st layer with "22.11.L"									
<=0.03	-	-	-	-	12	18.2	2.3	-	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "21.13.3.L"									
<=0.03	-	-	-	-	13.2	18.5	3.4	-	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "22.11.L"									
<=0.03	-	-	-	-	13	18.5	3.2	-	-
Exaton 19.9.L 1st layer with "22.11.L"									
<=0.030	-	-	-	-	10	19.5	-	-	-
Exaton 19.9.LNb (Layer 1 with "21.11.L" & Layer 2 with "19.9.LNb")									
0.01	1.2	0.4	0.009	0.014	10.5	19.2	0.1	0.06	0.03
Exaton 21.11.LNb (1-layer)									
0.02	1.3	0.5	0.001	0.01	10.1	19.3	0.1	0.03	0.05
Exaton 21.13.3.L (1 layer)									
0.02	1.1	0.4	0.002	0.013	12.5	18.7	2.7	0.06	0.03
Exaton 22.11.L									

Exaton 47S

analyse du métal d'apport									
C	Mn	Si	S	P	Ni	Cr	Mo	Cu	N
<=0.06	-	-	-	-	9.7	18.5	-	-	-
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.8.3.L" & 2 layers with "22.8.3.L"									
<=0.02	-	-	-	-	8.5	22.5	3.1	-	0.16
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.11.L" & 2 layers with "22.8.3.L"									
<=0.02	-	-	-	-	8.5	22.5	3.0	-	0.15
Exaton 24.13.L									
0.03	1.4	0.54	0.003	0.015	10.9	19.0	0.10	0.03	0.04
Exaton 24.13.LNb (1 layer)									
0.03	1.5	0.4	0.002	0.011	10.7	20.8	0.2	0.04	0.04
Exaton 25.22.2.LMn (2 layers)									
0.02	3.5	0.4	0.002	0.016	22.0	24.6	2.0	-	0.14

analyse du métal d'apport		
Nb	FN WRC-92	Nb+Ta
Exaton 19.12.3.L 1st layer with "22.11.L"		
-	6	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "21.13.3.L"		
-	6	-
Exaton 19.13.4.L 1st layer with "22.11.L"		
-	6	-
Exaton 19.9.L 1st layer with "22.11.L"		
-	8	-
Exaton 19.9.LNb (Layer 1 with "21.11.L" & Layer 2 with "19.9.LNb")		
-	8	0.3
Exaton 21.11.LNb (1-layer)		
0.4	5	-
Exaton 21.13.3.L (1 layer)		
-	8	-
Exaton 22.11.L		
-	6	-
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.8.3.L" & 2 layers with "22.8.3.L"		
-	45	-
Exaton 22.8.3.L Layer 1 with "22.11.L" & 2 layers with "22.8.3.L"		
-	45	-
Exaton 24.13.L		
-	3	-
Exaton 24.13.LNb (1 layer)		
-	13	0.6
Exaton 25.22.2.LMn (2 layers)		
-	0	-